

**VCMT 110304, Typ: HBT020****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Třída artiklu	22D

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Typ	HBT020
Povlak	TiCN
Lamač třísek	PF

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 330 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení