

**SCMT 09T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Třída artiklu	22D

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MF
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT130
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení