

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 1616H09

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 09T3..

Funkční šířka L_4 : 23 mm

Délka hlavy L_1 : 27 mm

Celková délka L: 100 mm

Podložka: 259033 7

Technický popis

Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L_4	23 mm
Šroub pro podložku	259027 5
Podložka	259033 7
Velikost destiček	9 mm

Délka hlavy L ₁	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Příložka, šroub, pružina	259036 13
ISO kód držáku	DCLNR/L 1616H09
Celková délka L	100 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 7	259033 7
Jednotka patek	259516
Šroub pro podložku Typ 5	259027 5
Jednotka upínky Typ 13	259036 13
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Šroubek pro podložku	259616
Podložka	259229
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500