


**SCMT 120404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Třída artiklu	22D

Popis

SCMT 120404 HBT020 Rohový rádius: 0,4 mm
Typ: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Povlak	TiCN

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT020
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení