

**TCMT 16T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Třída artiklu	22D

**Popis**

TCMT 16T304 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	3
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Typ	HBT130
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Povlak	TiCN
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení