

**VCMT 160404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Třída artiklu	22D

Popis

VCMT 160404 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	MM
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Řezný materiál	TK
Typ	HBT130
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení