


Garant**Rastrová vakuová deska systém Venturi, Typ: VR1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Třída artiklu	31E

Popis**Provedení:**

Hliník, ocelově modrý eloxovaný. Provozní tlak 3,5 – 8 bar. Konečný podtlak je cca 80 mbar (92 % podtlak). Integrovaný tlumič snižuje vývin hluku. Rovinnost $\pm 0,5$ mm. Včetně 2 otvorů ZeroClamp 12M10 s roztečí 200 mm.

Výhoda:

Cenově nenáročný systém pro začátečníky. Nenáročná údržba. Ihned k použití. Možná rychlá a snadná přestavba na **provoz s vakuovou pumpou**.

Použití:

K vakuovému upínání **bez** vakuové pumpy.

Rozsah dodávky:

Dorazové podložky, hadice na stlačený vzduch $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturiho tryska (1×).
Těsnicí šňůra $\varnothing 4$ mm (10 m). Hadicové hrdlo (1×), zástrčka LW 12 (1×), upínky (2×).

Upozornění:

Při použití Venturiho trubic nedoporučujeme zpracování s emulzí chladiva.

Technický popis

Délka	300 mm
Výška	32,5 mm
Šířka	200 mm
Rastr	12,5 mm

Provedení	upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Vakuová upínací deska