

**TCMT 110204, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Třída artiklu	22D

**Popis**

TCMT 110204 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	3
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Typ	HBT130
Lamač třísek	MF
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení