



## Ocelové pásmo V2A pro obvod a Ø šířka 35 mm, Maximální měřicí rozsah: 2200mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	465684 2200
GTIN	2050002041240
Třída artiklu	46R

### Popis

#### Provedení:

Ocelové měřicí pásmo **CJU** pro měření vnějšího obvodu a Ø kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a Ø, které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. **Rozlišení nonia 0,1 mm**. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

**Provedení V2A** z nerezové pružinové oceli.

#### Výhoda:

Jednoduchá manipulace a možnost vystředění díky široké příložné ploše. Vyšší stabilita. Rychlé a bezpečné měření.

#### Upozornění:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.

### Technický popis

Tloušťka pásma	0,2 mm
Odečet	0,1 mm
Šířka pásma	35 mm
Rozsah měření pro Ø	300 - 700 mm
Rozsah měření pro obvod	940 - 2200 mm
Kalibrování	G2

Druh produktu

pásmo

**Vhodné produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/465684-2200>