

**SCMT 09T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Třída artiklu	22D

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Počet výměn/řezání	4
Typ	HBT130
Lamač třísek	MM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm

Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení