

Garant**Magnet pro zvedání břemen LM1, Maximální nosnost (rovná): 600kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	382020 600
GTIN	4062406257781
Třída artiklu	310

Popis

Provedení:

- Závěsné oko na jeřáb, obslužná páka a boční uzavírací víko z nerezové oceli.
- Nechtěné aktivaci obslužné páky při provozu je zabráněno bezpečnostní blokovací západkou.
- Plocha pro volitelnou montáž polohovacích nástavců je připravena.
- Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
- Závěsná oka pro jeřáb lze namontovat také z boku pro zvedání vertikálních břemen prostřednictvím volitelných polohovacích nástavců.
- Zamezení zpětnému nárazu obslužné páky díky Soft Opening Protection.

Výhoda:

- Kvalitní zpracování v nadčasovém GARANT designu, společně s promyšlenými požadavky na obsluhu a na bezpečnost.
- Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
- Závěsná oka na jeřáb je možné namontovat také bočně k nadzvednutí vertikálních zátěží s volitelnými polohovacími nástavci.
- Zabránění zpětnému nárazu obslužné páky díky „Soft-Opening-Protection“.

Zvláštní příslušenství:

Pár polohovacích nástavců č. 382025.

Upozornění:

Vzduchová mezera < 0,1 mm u oceli! **Zapnutí magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách!** Díky bezpečnostní koncepci jsou zvedané geometrie obrobku přizpůsobeny. Osvědčení o zkoušce odtrhovacích sil na vyžádání.

Technický popis

Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	25 mm
Rozměr B	276 mm
Rozměr D	87 mm
Maximální Ø kulatý	300 mm
Rozměr G	21 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	30 mm
Rozměr C	98 mm
Hmotnost	15 kg
Maximální nosnost plošná	600 kg
Rozměr A	246 mm
Rozměr F	231 mm
Maximální nosnost kulatá	300 kg
Maximální délka plošný	2250 mm
Rozměr E	95 mm
Maximální šířka rovinná	1500 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen

Příslušenství

Pár pólových nástavců Pro typ 600	382025 600
-----------------------------------	------------