

**VBMT 110304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Třída artiklu	22D

Technický popis

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Typ	HBT130
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	MF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení