

**VBMT 110304, Typ: HBT020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Třída artiklu	22D

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Typ	HBT020
Lamač třísek	PM

Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení