



Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s vybráním na břitech, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	731752 200
GTIN	4003773042327
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Vysoký výkon ve stříhu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity induktivně kalené (cca 64 HRC).

Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem, břity s vybráním.

Použití:

Pro dráty do pevnosti v tahu 2 000 N/mm².

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Pro měkký ocelový drát do Ø	6 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do Ø	5,2 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3,6 mm
Břit	kalené
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Povrch	černě atramentované
Druh produktu	Řezací kleště

