

**HOLEX****VCMT 110304, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Třída artiklu	22D

**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Lamač třísek	MM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN
Typ	HBT130
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 200 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení