

**Garant****Silové upínací pouzdro s bezpečnostní funkcí, SK 50, Ø D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300767 16
GTIN	4062406261221
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.**
- **Integrovaný šroub pro nastavování délky.**
- **Vnitřní přívod chladicího média.**

**Výhoda:**

Rychlá a jednoduchá pojistka proti vytažení frézy pomocí plochy HB (Weldon). Tvarové spojení mezi frézou a uchycením. Kompaktní obrys s optimalizací vibrací.

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a plochou HB. Ideálně vhodné pro těžké obrábění (HPC, TPC).

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Upozornění:**

Drážky v upínacím otvoru neslouží k předávání chladicí kapaliny. Přívod chladicího média je možný pouze skrze nástroj.

**Technický popis**

Upínací síla do	520 Nm
Délka vyložení rozměr A	77 mm
Vnější Ø upínacích kleštin D	45 mm

Ø upnutí D <sub>1</sub>	16 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	45/50
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300767-16>