

**VBMT 160404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Třída artiklu	22D

**Popis**

VBMT 160404 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 200 m/min

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HBT130
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 200 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	M

Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	MM
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení