

**VCMT 160404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Třída artiklu	22D

Popis

VCMT 160404 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,

Lamač třísek	PM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Typ	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení