

**VCMT 160408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Třída artiklu	22D

**Popis**

VCMT 160408 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 280 m/min

**Technický popis**

Povlak	TiCN
Lamač třísek	PM
Typ	HBT020
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení