

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2020K15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 38 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259033 3

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroub pro podložku	259027 2
Velikost destiček	15 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020K15

Celková délka L	125 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L ₁	38 mm
Podložka	259033 3
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 3	259033 3
Šroub pro podložku Typ 2	259027 2
Šroub pro podložku	259612
Podložka	259225