

**WNMG 080412, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Třída artiklu	22D

**Popis**

WNMG 080412 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 180 m/min

**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HBT130
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Posuv $f$	0,15 - 0,55 mm/ot,
Hlavní způsob použití	MF
Počet výměn/řezání	6
Povlak	TiCN

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 180 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	MR
Hloubka řezu $a_p$	2 - 6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení