



## Ocelové pásmo V2A pro obvod a $\varnothing$ šířka 35 mm, Maximální měřicí rozsah: 5980mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	465684 5980
GTIN	2050002041271
Třída artiklu	46R

### Popis

#### Provedení:

Ocelové měřicí pásmo **CJU** pro měření vnějšího obvodu a  $\varnothing$  kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a  $\varnothing$ , které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. **Rozlišení nonia 0,1 mm**. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

**Provedení V2A** z nerezové pružinové oceli.

#### Výhoda:

Jednoduchá manipulace a možnost vystředění díky široké příložné ploše. Vyšší stabilita. Rychlé a bezpečné měření.

#### Upozornění:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.

### Technický popis

Rozsah měření pro obvod	4710 - 5980 mm
Tloušťka pásma	0,2 mm
Odečet	0,1 mm
Šířka pásma	35 mm
Rozsah měření pro $\varnothing$	1500 - 1900 mm
Kalibrování	G2

Druh produktu

pásno

**Služby**KalibrováníObvodové pásové měřidlo Maximální délka  
6000 mm

026280 6000