

Garant**Magnet pro zvedání břemen LM1, Maximální nosnost (rovná): 150kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	382020 150
GTIN	4062406257767
Třída artiklu	310

Popis

Provedení:

- Závěsné oko na jeřáb, obslužná páka a boční uzavírací víko z nerezové oceli.
- Nechtěné aktivaci obslužné páky při provozu je zabráněno bezpečnostní blokovací západkou.
- Plocha pro volitelnou montáž polohovacích nástavců je připravena.
- Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
- Závěsná oka pro jeřáb lze namontovat také z boku pro zvedání vertikálních břemen prostřednictvím volitelných polohovacích nástavců.
- Zamezení zpětnému nárazu obslužné páky díky Soft Opening Protection.

Výhoda:

- Kvalitní zpracování v nadčasovém GARANT designu, společně s promyšlenými požadavky na obsluhu a na bezpečnost.
- Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
- Závěsná oka na jeřáb je možné namontovat také bočně k nadzvednutí vertikálních zátěží s volitelnými polohovacími nástavci.
- Zabránění zpětnému nárazu obslužné páky díky „Soft-Opening-Protection“.

Upozornění:

Vzduchová mezera < 0,1 mm u oceli! **Zapnutí magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách!** Díky bezpečnostní koncepci jsou zvedané geometrie obrobku přizpůsobeny. Osvědčení o zkoušce odtrhovacích sil na vyžádání.

Technický popis

Rozměr B	140 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	10 mm
Rozměr A	115 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	15 mm
Maximální nosnost kulatá	75 kg
Rozměr E	60 mm
Maximální nosnost plošná	150 kg
Maximální délka plošný	1250 mm
Rozměr C	68 mm
Rozměr D	70 mm
Hmotnost	6,4 kg
Maximální Ø kulatý	250 mm
Rozměr F	170 mm
Rozměr G	17 mm
Maximální šířka rovinná	600 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen