


Ocílka pro TK a litinu karbid křemíku (SiC) hrubá / jemná, Délka×šířka: 100X25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	558825 100X25
GTIN	4260496535202
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.

Karbid křemíku se středně tvrdým pojivem. Dole zrno SiC 280/320 (jemné); nahoře zrno SiC 100 (hrubé).

Použití:

Pro odhroťování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

Upozornění:

Speciální lešticí kameny pro vyrovnávání k dodání na poptávku.

Technický popis

Výška	15 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Délka	100 mm
Šířka	25 mm
Druh produktu	Obtahovací kámen

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		