

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: QC/20**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Třída artiklu	29D

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 09T3..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 24 mm

Středové přesazení L_3 : 13 mm

Technický popis

Úhel nastavení	95 stupeň
----------------	-----------

Rozhraní	20 mm
System	QC
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	24 mm
Celková délka L	20 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCR
Řada	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub	269406
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 3	269022 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 2	269023 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500