

**Diabolo Vrták TK HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Třída artiklu	11E

**Popis****Provedení:**

**GARANT Diabolo - zesílené jádro a speciální výbrus špičky** - díky tomu mají příčné řezné břity **vysokou přesnost středění. Konvexní hlavní břity** s jemným zaoblením hran a zvláštním tvarem drážky tvoří **krátkou třísku**.

**Speciální povlak** pro vrtání kalených ocelí.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5×jmen. Ø.

**Upozornění:**

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednávejte s č. **122538**.

Typ **HE**: objednávejte s č. **122536 + 129100HE**.

Řezný materiál: TK

Hloubka vrtání do: 6×D

Typ: H

Vrcholový úhel: 140 stupeň

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Strategie obrábění: HPC

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Délka drážky na třísky: 61 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 103 mm

Ø stopky: 10 mm

Posuv f v oceli < 60 HRC: 0,09 mm/ot,

**Technický popis**

Posuv f v oceli < 60 HRC	0,09 mm/ot,
Tolerance stopky	h6
Délka drážky na třísky	61 mm
Počet břitů Z	2
Jmenovitý Ø	8,8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Ø stopky	10 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	103 mm
Norma	DIN 6537
maximální doporučená hloubka otvoru	47,8 mm
Série	Diabolo
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Hloubka vrtání do	6×D
Typ	H
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	červená

## Služby

Broušení stopky Typ HE	129100 HE
------------------------	-----------