



Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s vybráním na břitech, Celková délka: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	731752 160
GTIN	4003773084587
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Vysoký výkon ve stříhu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity induktivně kalené (cca 64 HRC).

Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem, břity s vybráním.

Použití:

Pro dráty do pevnosti v tahu 2 000 N/mm².

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Pro měkký ocelový drát do Ø	5,3 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do Ø	4,4 mm
Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3 mm
Břit	kalené
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Povrch	černě atramentované
Druh produktu	Řezací kleště

