



Ruční magnetický zvedák, Typ: MHL



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085971 MHL
GTIN	5012095619260
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Jednoduché a rychlé nadzvednutí malých ocelových dílů nebo desek.

Maximální přídržná síla ve směru osy: 150 N

Výška: 85 mm

Délka: 130 mm

Šířka: 28 mm

Hmotnost: 0,42 kg

Technický popis

Šířka	28 mm
Výška	85 mm
Hmotnost	0,42 kg
Odolnost vůči teplotě maximálně	80 °C
Délka	130 mm
Maximální přídržná síla ve směru osy	150 N
Druh produktu	Magnetické zvedáky

