

Ocílka pro ocel speciální korund střední / velmi jemná, Délka×šířka: 100X25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	558855 100X25
GTIN	4260496536704
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.

Ušlechtilý speciální korund zrna 180 (střední) s **dlouhou životností**. Druhá strana ušlechtilý korund zrna 500 (velmi jemné), velmi dobře řezající, **vysoká kvalita povrchu**.

Použití:

Pro odhroťování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

Upozornění:

Speciální lešticí kameny pro vyrovnávání k dodání na poptávku.

Technický popis

Stupeň jemnosti	středně / velmi jemné
Výška	15 mm
Šířka	25 mm
Délka	100 mm
Druh produktu	Obtahovací kámen

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		