

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levý, Systém / velikost destičky: QC/23****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDQCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 26 mm

Středové přesazení L_3 : 15 mm

Technický popis

Středové přesazení L_3	15 mm
--------------------------	-------

System	QC
Celková délka L	22 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDQCL
Řada	Master Mute
Ø minimálního předvrtání D _{min}	26 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Rozhraní	20 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub Typ 2	269023 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub	269432
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500