

Garant

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém nástrojů s **velmi stabilní uložením vyměnitelných** pro **procesně bezpečnou práci**.
Geometrie nástroje redukuje řeznou sílu přispívá značně k **odlehčení hlavního vřetena**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Upozornění:

Použijte GARANT momentový šroubovák TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Úhel nastavení κ	15 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,76 stupeň
$\varnothing D_3$	22 mm
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	19,55 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
\varnothing stopky D_s h6	32 mm
Délka vyložení L_1	40 mm

Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Řada	Power Q
\varnothing břitu D_c	32 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOMU094812
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 7	219799 7