

Garant

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213004 32/3
GTIN	4062406266660
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém nástrojů s **velmi stabilní uložením vyměnitelných** pro **procesně bezpečnou práci**.
Geometrie nástroje redukuje řeznou sílu přispívá značně k **odlehčení hlavního vřetena**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Upínací závit M	M16
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	62 mm
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L _{celk.}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1,2 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	19,55 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	54 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOMU094812
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,76 stupeň
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Řada	Power Q
\varnothing břitu D_c	32 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 7	219799 7