

Garant**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213002 40/4
GTIN	4062406266479
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém nástrojů s **velmi stabilní uložením vyměnitelných** pro **procesně bezpečnou práci**.
Geometrie nástroje redukuje řeznou sílu přispívá značně k **odlehčení hlavního vřetena**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	40 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,25 stupeň
Celková délka $L_{celk.}$	200 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	70 mm
Řada	Power Q
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø D_3	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOMU094812
Počet břitů Z	4

Délka vyložení L_1	120 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,2 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	27,55 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	78 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 7	219799 7
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP