

Garant

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/7mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213006 66/7
GTIN	4062406266776
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém nástrojů s **velmi stabilní uložením vyměnitelných** pro **procesně bezpečnou práci**.
Geometrie nástroje redukuje řeznou sílu přispívá značně k **odlehčení hlavního vřetena**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Upozornění:

Použijte GARANT momentový šroubovák TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOMU094812
Upínací otvor Ø	27 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	130 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1,2 mm
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Vnitřní chlazení	ano

Počet břitů Z	7
Ø D ₃	56 mm
Ø břitu D _c	66 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	53,55 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	122 mm
Řada	Power Q
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,64 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 7	219799 7
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP