

Garant

Držák na obrázení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 32 mm, od čtyřhranu: 38mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290334 38
GTIN	4062406352301
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Ø držáku destiček D_1	35 mm
Středové přesazení L_3	20,5 mm
Ø stopky	32 mm
Vhodné pro čtyřhran	38 - 50 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	38 mm
Užitná délka L_1	140 mm
Šroub	290399 3
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

