

**Garant**
**XOMU094812ZZER, HB4430, Typ: TI**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	213032 TI
GTIN	4062406266592
Třída artiklu	21A

## Popis

### Provedení:

**Inovativní** koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). **Výkonné** řezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Rádus pro programování u  $a_{p \max}$ : 2 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,6 mm

## Technický popis

Typ	TI
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMT090416ZDSR
Typ	HB4430
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	0,8 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	2 mm
Počet výměn/řezání	3
Povlak	PVD
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		