



Sada digitálních dotyků pro měření délky μ Finder GT, Typ: 31



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 434718 31 |
| GTIN | 7630041143669 |
| Třída artiklu | 45A |

Popis

Provedení:

Mobilní, vysoce přesná sada pro měření rovnoběžnosti a přímosti, také pro vyrovnávání strojů při kontrole kvality a servisu.

Robustní přenosný zobrazovací přístroj se zobrazením stupnice a čísel pro indukční měřicí dotyky. Jednoznačné a bezchybné odečítání díky podrobnému ukazateli na stupnici. 5-násobný režim transfokace. Velmi dlouhá provozní doba přes 300 h. Optimální manipulace díky ergonomickému designu a povrchu Soft-Touch.

- **Úhlový posuvný měřicí nástavec pro měření ve dvou směrech.**
- **Pákový systém s kuličkovým ložiskem a kompenzací hmotnosti.**
- **Chráněno proti kolizi pomocí dvou prokluzových spojek.**
- **Měřicí nástavec s tvrdokovovou kuličkou \varnothing 2 mm, otočný o 180°.**
- **Nezávislé přepínání směru snímání bez změny znaménka.**
- **Pouzdro se dvěma rybinovými lištami.**

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, přenosného zobrazovacího zařízení TWIN-T10 č. 434716 vel. T10, 4x baterie č. 081561 vel. LR6, malý magnetický měřicí stojan, kufr. Včetně páčkového měřicího čidla č. 434779 vel. GT31.

Technický popis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 |
| Měřicí síla | 0,2 N |
| Upínací stopka Ø h6 | 8 mm |
| Rozsah měření | 0,3 mm |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | TESA Link Connector TLC |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Měřicí technika | digitální |
| Druh produktu | Měřicí přístroj se snímací páčkou |