

Garant

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém nástrojů s **velmi stabilní uložením vyměnitelných** pro **procesně bezpečnou práci**.
Geometrie nástroje redukuje řeznou sílu přispívá značně k **odlehčení hlavního vřetena**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Upozornění:

Použijte GARANT momentový šroubovák TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	95 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	2
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,74 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOMU094812
Vrtací kruhové frézování a_p	1,2 mm
Délka vyložení L_1	39 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm

Ø D ₃	15 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Řada	Power Q
Ø břitu D _c	25 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	40 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	12,55 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 7	219799 7