

Garant

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 30/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	213002 30/3
GTIN	4062406266448
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s **velmi stabilní uložením vyměnitelných** pro **procesně bezpečnou práci**.
Geometrie nástroje redukuje řeznou sílu přispívá značně k **odlehčení hlavního vřetena**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOMU094812
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,96 stupeň
Ø stopky D _s h6	32 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	50 mm
Ø břitu D _c	30 mm
Řada	Power Q
Počet břitů Z	3
Délka vyložení L ₁	70 mm

Vrtací kruhové frézování a_p	1,2 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	58 mm
Celková délka $L_{celk.}$	150 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	17,55 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 7	219799 7
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP