

Garant

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém nástrojů s **velmi stabilní uložením vyměnitelných** pro **procesně bezpečnou práci**.
Geometrie nástroje redukuje řeznou sílu přispívá značně k **odlehčení hlavního vřetena**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Upínací závit M	M16
Ø D ₃	30 mm
Celková délka L _{celk.}	47 mm
Řada	Power Q
Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,25 stupeň
Vrtací kruhové frézování a _p	1,2 mm
Ø D ₂	29 mm

Počet břitů Z	4
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø břitu D _c	40 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	78 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	27,55 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	70 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOMU094812
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 7	219799 7