

Garant**TK mini fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 202287 8 |
| GTIN | 4062406270988 |
| Třída artiklu | 11Z |

Popis**Provedení:**

Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. **Délka stopky podle DIN** pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.

Ušetřete náklady na přebrušování: Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Cenově nenáročné a velmi stabilní provedení pro **vysoce výkonné titanové obrábění**.

Technický popis

| | |
|--|----------------------------------|
| Tolerance jmenovitý Ø | e8 |
| Ø břitu D _c | 8 mm |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň |
| Posuv f _z pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm ² | 0,035 mm |
| Celková délka L | 55 mm |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Délka břitu L _c | 13 mm |
| Počet zubů Z | 3 |
| Ø stopky D _s | 8 mm |
| Rohové zaoblení r _v | 0,05 mm |
| Řada | Master Titan |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | N |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$ |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$ |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Strategie obrábění | HPC |
| Barevný kroužek | růžová |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|----------------------------|---------|----------|---------|
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 60 m/min | S |
| mokrý max. | vhodný | | |