

 Atlas Copco

## Pneumatický utahovák, Typ: S2370



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice.

- **S kluznou spojkou.**
- **Nastavitelný točivý moment.**
- **Přestavitelný pro pravý/levý chod.**

Obzvláště vhodný pro sériové šroubové spoje s rychlovýměnným držákem čepelí pro čepele E 6,3 (viz č. 674205 a následující).

#### Náhradní díl:

**Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):** Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

### Technický popis

Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M5
Označení výrobce	S2370
Pracovní hluk	83 dB(A)
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	6,3 mm
Hmotnost	0,9 kg
Maximální počet otáček	1300 min <sup>-1</sup>
Konstrukce	tyčinka

Rozsah utahovacích momentů	2 – 6 Nm
Maximální spotřeba vzduchu	240 l/min
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Bitový upínač	F 6,3
Druh produktu	Šroubovák