

**Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo, Typ: RAC181****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770513 RAC181
GTIN	8033371209507
Třída artiklu	72E

Popis**Provedení:**

Provozní tlak 6 – 7 barů. Odnímatelná sběrná nádobka na trny. Výkonný a spolehlivý přístroj pro nýtování naslepo. Rychlé a bezpečné zpracovávání slepých nýtů díky silnému systému upínacích čelistí (nekloužou přes nýtovací trn). Variabilně nastavitelné odsávání pro odstraňování utržených trnů do zachytné nádoby.

Rozsah dodávky:

Včetně hubic (vhodné pro ocel, ušlechtilou ocel, hliník, měď): 2,4; 2,4-3,4 a 4,8 mm.

Hubice (vhodná pro hliník): 6-6,4 mm.

1 láhev hydraulického oleje 50 ml.

Zdvih přístroje: 21 mm

Usazovací síla při 6 barech: 10500 N

Spotřeba vzduchu na nýt: 5,4 l

Hadicová přípojka: 8 mm

Maximální Ø trnu: 3,2 mm

Pro slepé nýty všechny materiály do: 4,8 mm

Technický popis

Spotřeba vzduchu na nýt	5,4 l
-------------------------	-------

Zdvih přístroje	21 mm
Pro slepé nýty z hliníku do	6,4 mm
Maximální Ø trnu	3,2 mm
Pro slepé nýty všechny materiály do	4,8 mm
Usazovací síla při 6 barech	10500 N
Hmotnost	1,6 kg
Hadicová přípojka	8 mm
Provozní tlak	6 - 7 bar
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo