

**Garant****ZCMX 050204, Typ: HBZ120**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Třída artiklu	21E

## Popis

ZCMX 050204 HBZ120 Typ: HBZ120

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 200 m/min

## Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 050204
Typ	HBZ120
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 200 m/min
Řezný materiál	TK

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Povlak	PVD
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro $\varnothing$ nástroje $D_c$	10 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení