

Garant**ZCMX 050204, Typ: HUZ310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268420 HUZ310
GTIN	4062406273620
Třída artiklu	21E

Popis

ZCMX 050204 HUZ310 Typ: HUZ310

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min

Technický popis

Typ	HUZ310
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 050204
Povlak	bez povlaku
Rohový rádius	0,4 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Řezný materiál	TK
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	10 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení