

**Garant****ZCMX 060204, Typ: HUZ310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268423 HUZ310
GTIN	4062406273811
Třída artiklu	21E

## Popis

ZCMX 060204 HUZ310 Typ: HUZ310

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 200 - 600 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 060204
Počet výměn/řezání	2
Povlak	bez povlaku
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	200 - 600 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HUZ310
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	12 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení