

**Garant****ZCMX 080308, Typ: HBZ120**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Třída artiklu	21E

## Popis

ZCMX 080308 HBZ120 Typ: HBZ120

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 200 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HBZ120
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 080308
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 200 m/min
Povlak	PVD

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení