

Garant**ZCMX 10T304, Typ: HUZ310****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Třída artiklu	21E

Popis

ZCMX 10T304 HUZ310 Typ: HUZ310

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T304
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	bez povlaku
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm

Typ	HUZ310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení