



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M12FQID



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™.**
- **Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická účinnost.**
- **Stabilní kovová skříň převodovky a ergonomická rukojeť uprostřed s měkkým povlakem.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečné řízení výkonu.**
- **DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.**

M12 **FUEL-DRIVE™ SURGE™** akumulátorový impulzový šroubovák je nejtišším akumulátorovým rázovým utahovákem v M12™-range (76 dB(A)) při aplikaci upevnění ve dřevě.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™ .

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a HD boxu.

Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
Maximální vibrace dle EN	1,5 m/s ²
Označení výrobce	M12FQID-202X
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální utahovací moment 1. stupně	50 Nm
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M14
Počet rázů 1. stupně	0 - 950 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet rázů 3. stupně	0 - 3400 min ⁻¹
Počet rázů 2. stupně	0 - 2200 min ⁻¹
Typické použití	Strong
Hnací profil upínače nástrojů	HEX (E 6,3)
Hmotnost	1,1 kg
Počet obsažených akumulátorů	2
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12

073815 MB12