

**Garant****VBGW 110304 FN, MKD, Provedení řezných hran: NK****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 266010 NK     |
| GTIN           | 4062406274597 |
| Třída artiklu  | 21L           |

**Popis****Provedení:**

**MKD** - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející krátké třísky.

**Použití:**

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

**Doporučení:**

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

**Technický popis**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBGW 110304 FN |
| Podmínky řezu                        | kontinuální    |
| Typ                                  | MKD            |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,01 - 0,2 mm  |
| Řezný materiál                       | MKD            |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 80 - 1000 m/min                              |
| Posuv $f$                           | 0,005 - 0,08 mm/ot,                          |
| Počet výměn/řezání                  | 1  |
| Povlak                              | bez povlaku                                  |
| Rohový rádius                       | 0,4 mm                                       |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | hrubování-dokončování                        |
| Provedení řezných hran              | NK   |
| Tolerance                           | G  |
| Atribut názvu produktu              | MKD  |
| Možnosti přebroušení                | ano  |
| Druh produktu                       | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |